

LTO Ultrium UCC クリーニングカートリッジ

タンベルグデータのテープ装置には
純正クリーニングカートリッジをご利用ください

クリーニングテープの準備は万全ですか？

テープ装置に搭載されているドライブの磁気ヘッドは、カートリッジの使用回数が多くなるに従い、テープから出る小さなゴミや、空気中の塵埃が付着し、読み書きエラーが発生しやすくなります。読み書きエラーを防止するために、クリーニングカートリッジで、テープドライブの磁気ヘッドを定期的にクリーニングしてください。

クリーニングの目安は、ドライブのクリーニングLEDが点灯した時になりますが、使用環境によってクリーニングが必要な時期が異なるため、1カ月に1度はクリーニングテープを使用したメンテナンスをお勧めします。

クリーニングテープは、利用限度回数(50回)を超えるとヘッドクリーニング動作を行わずにそのまま排出されるため、ヘッド清掃が行なわれませんので、予備も用意いただくこともお勧めしています。

仕様

- タンベルグデータのLTO Ultrium ユニバーサル・クリーニングカートリッジは、下記の全てのLTOドライブ（LTO-1からLTO-8）にて使用可能です。
- クリーニングカートリッジの利用限度回数は50回です。



型番：432631

Notice

メディアのケアと取り扱い

テープメディアの最大寿命を維持するために、メディアは推奨される環境仕様に従って操作、格納してください。テープメディアは、データ損失のリスクを避けるために、強い磁場から遠ざけてください。汚れやほこりの多い環境での使用は、信頼性に影響を与える可能性があり、テープドライブとメディアの寿命を短くする可能性があります。ドライブに挿入したままにせず、仕様後はケースに入れて保管するようにしてください。

Specifications

使用可能回数	50回
対応ドライブ	全世代（LTO Ultrium1～8）
カートリッジ寸法（H×W×D）	102×105.4×21.5mm
パッケージ形態	1巻ごとプラケース

タンベルグデータ株式会社

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿4-4-7
第6伊藤ビル5階
TEL.(03)5475-2140 FAX.(03)5475-2144

製品のお問い合わせ、ご注文は